



Magnetni ventil

JMFH-5-PK-3

Broj artikla: 4447

FESTO

s pomočnim ručnim aktiviranjima, bez magnetnih svitaka i bez utičnica.
Magnetne svitke i utičnice treba posebno naručiti.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok	105 l/min
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Nazivni promjer	2,5 mm
Princip brtvljenja	mekano
Vrijeme preklapanja	13 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Težina proizvoda	380 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažnom okviru s prolaznim provrtom po izboru:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminij eloksirano
Material seals	NBR
Material housing	Aluminij eloksirano