


Kuglasti ventil VZBM-11/4-RP-40-F-3L-F0405-B2B3

Broj dijela: 4451863

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktivna struktura | 3-smjerni kuglasti ventil L-provrt |
| Vrsta aktiviranja | mehanički |
| Princip brtvljenja | mekana |
| Položaj montaže | po želji |
| Vrsta montaže | Instalacija linije |
| Priključak za armaturu | Rp1 1/4 |
| Indikator položaja prekidača | Slot direction = flow direction |
| Uzorak bušenja prirubnice | F04 F05 |
| Unutra-Ø | 32 mm |
| Nazivna veličina DN | 32 |
| Funkcija ventila | 3/2 |
| Smjer strujanja | reverzibilan |
| Ventil nazivnog tlaka PN | 40 |
| Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN | 16.7 Nm |
| Na temelju norme | EN 10226-1 ISO 5211 |
| srednji | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:::] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine |
| Srednja temperatura | -20 °C...130 °C |
| Brzina protoka Kv tip L | 121 m³/h |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Materijal za kućište | Mesing poniklane |
| Broj materijala kućišta | CW617N |
| Materijalne brtve | HNBR PTFE |
| Materijalna lopta | Mjed kromirana |
| Kugla s brojem materijala | CW614N |
| Materijalna osovina | Mesing |
| Broj materijala osovina | CW614N |
| Težina proizvoda | 3000 g |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o tlačnoj opremi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |