



Ventil

VOFC-L-M52-M-G14-F19

Broj artikla: 4514925

FESTO

5/2 monostable, F19 armature system.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|---|
| Funkcija ventila | 5/2 monostabilan |
| Način aktiviranja | električno |
| Širina | 40 mm |
| Normalni nazivni protok | 1.030 l/min |
| Operating pressure MPa | 0,25 ... 0,8 MPa |
| Pogonski tlak | 2,5 ... 8 bar |
| Konstruktivna struktura | Klipni zasun |
| Vrsta resetiranja | mehanička opruga |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Nazivni promjer | 6 mm |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Ručno pomoćno aktiviranje | bez |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Opskrba zrakom upravljanja | interno |
| Smjer strujanja | nije reverzibilno |
| Safety Integrity Level (SIL) | Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) Proizvod se može primijeniti u SRP/CS do SIL 2 niska potreba |
| Protok Kv provjetravanje | 1,08 m ³ /h |
| Protok Kv odzračivanje | 1,08 m ³ /h |
| Normalni nazivni protok 2-3 | 978 l/min |
| Vrijeme sklapanja isklj | 22 ms |
| Vrijeme sklapanja uklj | 26 ms |
| Pogonski medij | Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura medija | -25 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -25 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 520 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 4 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminium emaliert |