


Distribucijski blok FR-12-M5

Broj dijela: 4525

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	4.1 mm
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0 bar...16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	3.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	40 g
Broj izlaza	12
Broj dovodnih vodova	1
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana