


Magnetni svitak MSFG-12

Broj artikla: 4526

FESTO

sa standardnom utičnicom



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Indikacija sklopnog položaja | ne |
| Min. vrijeme privlačenja | 10 ms |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Parametri svitka | 12 V DC: 4,1 W |
| Dozvoljena kolebanja napona | +/- 10 % |
| PWIS conformity | VDMA24364-C1-L |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -5 ... 40 °C |
| Maks. pritezni moment, utičnica | 0,4 Nm |
| Težina proizvoda | 55 g |
| Električni priključak | 3-polni Zastavice utikača za MSSD-F |
| Vrsta pričvršćenja | s narovašenom maticom |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material solenoid coil | Duroplast Bakar Čelik |
| Material winding | Bakar |