

Solenoidni svitak MSFW-230-50/60

Broj dijela: 4540

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Položaj montaže | po želji |
| Indikator položaja prekidača | ne |
| Min. vrijeme zatezanja | 10 ms |
| Radnog ciklusa | 100% |
| Faktor snage $\cos \{\phi\}$ | 0.7 |
| Parametri zavojnice | 230 V AC: 50/60 Hz, snaga podizanja 9,0 VA, snaga držanja 7,0 VA |
| Dopuštene fluktuacije frekvencije | +/- 5 % |
| Dopuštene fluktuacije napona | +/- 10 % |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o niskom naponu |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK propisima za električnu opremu |
| LABS sukladnost | VDMA24364-C1-L |
| Klasa zaštite | IP65 |
| Temperatura okoline | -5 °C...40 °C |
| Maksimalni moment zatezanja utičnice | 0.4 Nm |
| Težina proizvoda | 55 g |
| Električni priključak | 3 pol Utikači s spojnim uzorkom prema Festo standardu za MSSD-F |
| Vrsta montaže | s nazubljenom maticom |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal solenoida | Termoset bakar Čelik |
| Materijal namota | bakar |