



# Prigušno-povratni ventil GRF-PK-3X2

Broj artikla: 4566

FESTO

s priključnom pločom 2n i nasadnim priključkom za savitljivu cijev NW 3.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	45 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	45 l/min
Pogonski tlak	0,5 ... 8 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	145 g
Material adjusting screw	Mjed