



Podesivi prigušivač zvuka GRU-1/4

Broj artikla: 4579

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija prigušivača zvuka
Pneumatski priključak 1	G1/4
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	320 l/min
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	40 g
Informacija o materijalu, navojni čep	POM
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	Čelik pocinčano