

# Pokaz tlaka OH-22-BL

Broj artikla: 4600

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 45 °C
Težina proizvoda	25 g
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno