


Aksijalni komplet EAMM-A-T46-100A

Broj artikla: 4624227

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	68,1 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	5,77 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	10 Nm
Težina proizvoda	1.080 g
Kod sučelja, pogon	T46
Cod sučelja, Motor in	100A
Materijal - napomena	RoHS sukladno