


Senzor SKDA-7-AB

Broj artikla: 4624762

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Raspon mjerenja sile | 0 ... 7 kN |
| Opseg kalibracije | -0,5 ... 7,5 kN |
| Granica opterećenja | 15 kN |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Analogni izlaz | 4 - 20 mA |
| Točnost, analogni izlaz FS | 0,2 %FS |
| Material housing | Aluminijska legura za gnječenje visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno |
| Težina proizvoda | 0,3 kg |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Mehanička zaštita | IP67 |
| Električni priključak | Utičnica M12x1 4-polno A-kodirano |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive |
| KC mark | KC-EMV |