


Priključna ploča VABS-S7-BE-B-N14-V14-A

Broj artikla: 4727328

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Protok Kv provjetravanje	2,2 m ³ /h
Protok Kv odzračivanje	8,6 m ³ /h
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP65
Težina proizvoda	250 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	Prirubnica 1/4 NAMUR slika priključka
Pneumatski priključak 3	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Aluminium emataliert
Material seals	NBR