


Adapter NPFV-AF-N14-N14-MF

Broj artikla: 4727333

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	6 mm
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adapter	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material seals	NBR