

# Kuglasta slavina


## VZBD-1/2-W1-16-T-2-F0304-V14V14

Broj artikla: 4762847

FESTO

Stainless steel for use in the cosmetics and pharmaceutical industry, 2/2-way, nominal width 1/2", top flange F0304, PN16, welded ends to ASME-BPE, electropolished.

Festo je samo prodavač ovog proizvoda, ne i proizvođač



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Zavareni kraj prema ASME-BPE
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Slika bušenja prirubnice	F0304
Unutarnji promjer	9,6 mm
Nazivni promjer DN	15
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	16
Moment pri pokretanju kod razlike tlaka, nazivni tlak, armature PN	7 Nm
Zasnovano na normi	ASME BPE ISO 5211
Medij	Para Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni plinovi Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-20 ... 200 °C
Protok Kv	13 m3/h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Material housing	Nehrđajući čelični lijev
Broj materijala kućišta	1.4409
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Nehrđajući čelični lijev
Broj materijala kugle	1.4409
Material shaft	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	430 g
Dozvola	3-A Sanitary CRN
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju