

Kuglasti ventil VZBD-2-W1-16-T-2-F0507-V14V14

Broj dijela: 4762851

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------|------------------------------|
| Konstruktivna struktura | 2-smjerni kuglasti ventil |
| Vrsta aktiviranja | mehanički |
| Princip brtvljenja | mekana |
| Položaj montaže | po želji |
| Vrsta montaže | Instalacija linije |
| Priključak za armaturu | Zavareni kraj prema ASME-BPE |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Indikator položaja prekidača | Slot direction = flow direction |
| Uzorak bušenja prirubnice | F0507 |
| Unutra-Ø | 47.7 mm |
| Nazivna veličina DN | 50 |
| Funkcija ventila | 2/2 |
| Smjer strujanja | reverzibilan |
| Ventil nazivnog tlaka PN | 16 |
| Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN | 44 Nm |
| Na temelju norme | ASME BPE ISO 5211 |
| srednji | Para Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni plinovi voda neutralne tekućine |
| Srednja temperatura | -20 °C...200 °C |
| Protok Kv | 364 m³/h |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Kvaliteta hrane | pogledajte proširene informacije o materijalu |
| Materijal za kućište | Lijevani nehrđajući čelik |
| Broj materijala kućišta | 1.4409 |
| Materijal brtve sjedala | PTFE, modificiran |
| Materijalne brtve | FPM PTFE |
| Materijalna lopta | Lijevani nehrđajući čelik |
| Kugla s brojem materijala | 1.4409 |
| Materijalna osovina | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Broj materijala osovina | 1.4401 |
| Težina proizvoda | 3070 g |
| Odobrenje | 3-A Sanitary CRN |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o tlačnoj opremi |
| Zaštita od eksplozije | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 4 - posebno jako opterećenje korozijom |