

Kuglasti ventil VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710-V14V14

Broj dijela: 4783601

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Sučeonno zavareni kraj prema ISO 1127

Svojstvo	Vrijednost
Indikator položaja prekidača	Slot direction = flow direction
Uzorak bušenja prirubnice	F0710
Unutra-Ø	72.1 mm
Nazivna veličina DN	65
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	16
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	79 Nm
Na temelju norme	ISO 1127 ISO 5211
srednji	Para Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inertni plinovi voda neutralne tekućine
Srednja temperatura	-20 °C...200 °C
Protok Kv	897 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Materijal za kućište	Lijevani nehrđajući čelik
Broj materijala kućišta	1.4409
Materijal brtve sjedala	PTFE, modificiran
Materijalne brtve	FPM PTFE
Materijalna lopta	Lijevani nehrđajući čelik
Kugla s brojem materijala	1.4409
Materijalna osovina	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala osovina	1.4401
Težina proizvoda	10080 g
Odobrenje	3-A Sanitary CRN
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o tlačnoj opremi
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom