


Kuglasta slavina VZBD-21/2-S1-16-T-2-F0710-V14V14

Broj artikla: 4795671

FESTO

Stainless steel for use in the cosmetics and pharmaceutical industry, 2/2-way, nominal width 21/2", top flange F0710, PN16, clamp ferrule to ASME-BPE, electropolished.

Festo je samo prodavač ovog proizvoda, ne i proizvođač



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Konstruktivna struktura | 2-smjerna kuglasta slavina |
| Način aktiviranja | mehanički |
| Princip brtvljenja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | Stezanje u skladu sa ASME-BPE |
| Indikacija sklopnog položaja | Smjer proreza = smjer protoka |
| Slika bušenja prirubnice | F0710 |
| Unutarnji promjer | 60,3 mm |
| Nazivni promjer DN | 65 |
| Funkcija ventila | 2/2 |
| Smjer strujanja | reverzibilno |
| Nazivni tlak armature | 16 |
| Moment pri pokretanju kod razlike tlaka, nazivni tlak, armature PN | 79 Nm |
| Zasnovano na normi | ASME BPE ISO 5211 |
| Medij | Para Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni plinovi Voda neutralne tekućine |
| Temperatura medija | -20 ... 200 °C |
| Protok Kv | 608 m ³ /h |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Material housing | Nehrđajući čelični ljev |
| Broj materijala kućišta | 1.4409 |
| Material seat seal | PTFE, modified |
| Material seals | FPM PTFE |
| Material ball | Nehrđajući čelični ljev |
| Broj materijala kugle | 1.4409 |
| Material shaft | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Broj materijala vratila | 1.4401 |
| Težina proizvoda | 6.180 g |
| Dozvola | 3-A Sanitary CRN |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju |