

Kuglasta slavina VZBD-11/2-S5-16-T-2-F0507-V14V14

Broj artikla: 4802248

FESTO

Stainless steel for use in the cosmetics and pharmaceutical industry, 2/2-way, nominal width 11/2", top flange F0507, PN16, clamp ferrule to DIN 32676-B, electropolished.

Festo je samo prodavač ovog proizvoda, ne i proizvođač



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerna kuglasta slavina
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Stezaljka po DIN 32676, serija B
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Slika bušenja prirubnice	F0507
Unutarnji promjer	44,3 mm
Nazivni promjer DN	40
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	16
Moment pri pokretanju kod razlike tlaka, nazivni tlak, armature PN	30 Nm
Zasnovano na normi	DIN 32676 ISO 5211
Medij	Para Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertni plinovi Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-20 ... 200 °C
Protok Kv	313 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Material housing	Nehrđajući čelični lijev
Broj materijala kućišta	1.4409
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Nehrđajući čelični lijev
Broj materijala kugle	1.4409
Material shaft	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	3.370 g
Dozvola	3-A Sanitary CRN
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju