



EMC-filter CAMF-C5-FC

Broj artikla: 4825847
Proizvod u napuštanju

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 30 V
Nazivni pogonski napon AC	24 V
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP30
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	15
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	8
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, dizajn	uglast
Električni spoj 2, tip konektora	Utikači
Električni spoj 2, kabelski izlaz	Ravno
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 2, broj pinova/žica	15
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	8
Električni spoj 2, tip ugradnje	2x screw 4-40 UNC-2A
Protokol	HIPERFACE
Boja, kućište	srebrno
Material housing	Plastika metalizirana