

Kuglasta slavina VZBE-1/2-T-63-F-3T-F04-V15V15

Broj artikla: 4834298

FESTO

Stainless steel, 3/2-way, nominal width 1/2", top flange F04, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo je samo prodavač ovog proizvoda, ne i proizvođač



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerna kuglasta slavina T-provrt
Način aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	1/2 NPT
Indikacija sklopnog položaja	Smjer proreza = smjer protoka
Slika bušenja prirubnice	F04
Unutarnji promjer	12,7 mm
Nazivni promjer DN	15
Funkcija ventila	3/2
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	63
Moment pri pokretanju kod razlike tlaka, nazivni tlak, armature PN	9,6 Nm
Zasnovano na normi	ASME B1.20.1 ISO 5211
Medij	Para Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-20 ... 200 °C
Protok Kv, L-provrt kutni	10 m ³ /h
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nehrđajuči čelični lijev
Broj materijala kućišta	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	Nehrđajuči čelični lijev
Broj materijala kugle	1.4408
Material shaft	visokolegirani čelik, nehrđajuči
Broj materijala vratila	1.4401
Težina proizvoda	624 g
Dozvola	CRN
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju