

Prirubnica za utiskivanje DARF-Q12-40

Broj dijela: 4886225

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	5.9 Nm
Težina proizvoda	155 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal prirubnice	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijalni vijci	Pocinčani čelik