



Pneumatski ventil JD-5-PK-3

Broj artikla: 4901

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan-dominantan
Normalni nazivni protok	105 l/min
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Nazivni promjer	2,5 mm
Vrijeme preklapanja	9 ms
Vrijeme preklapanja (dominantno)	25 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	130 g
Vrsta pričvršćenja	na priključnoj ploči na montažnom okviru s prolaznim provrtom po izboru:
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12	PK-3
Priključak, upravljački pomoćni zrak 14	PK-3
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Mjedi PPS ojačano
Material seals	NBR
Material housing	Plastika Cinkov tlačni ljev