

# Plastična savitljiva cijev PC-6-BL

Broj artikla: 5030

FESTO

Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrijednost                          |
|--|-------------------------------------|
| Vanjski promjer                            | 12 mm                               |
| Radius savijanja, mjerodavan za protok     | 32,5 mm                             |
| Unutarnji promjer                          | 6 mm                                |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi         | 0 ... 10 bar                        |
| Pogonski medij                             | filtrirani komprimirani zrak        |
| Temperatura okoline                        | -10 ... 35 °C                       |
| Težina proizvoda prema duljini             | 0,105 kg/m                          |
| Boja                                       | plavo                               |
| Materijal - napomena                       | Bez bakra i PTFE-a<br>RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, savitljiva cijev | PVC-P                               |