


# Spojka EAMD-30-22-16-10X12

Broj artikla: 5030235

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                 | Vrijednost          |
|--------------------------|---------------------|
| Promjer 1 prihvata       | 16 mm               |
| Promjer 2 prihvata       | 10 mm               |
| Veličina                 | 30                  |
| Nazivna duljina          | 22 mm               |
| Položaj ugradnje         | proizvoljno         |
| Maks. brzina vrtnje      | 8.000 1/min         |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L      |
| Temperatura ležaja       | -25 ... 60 °C       |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 %            |
| Temperatura okoline      | -25 ... 60 °C       |
| Moment tromosti mase     | 4 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi okretni moment | 9 Nm                |
| Težina proizvoda         | 44,8 g              |
| Materijal - napomena     | RoHS sukladno       |