

# Plastična savitljiva cijev PC-9-BL

Broj artikla: 5031

FESTO

Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	15 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	47,5 mm
Unutarnji promjer	9 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	0 ... 10 bar
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura okoline	-10 ... 35 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,136 kg/m
Boja	plavo
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	PVC-P