


Spojka

EAMD-32-32-9-16X20

Broj artikla: 5038002

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	9 mm
Promjer 2 prihvata	16 mm
Veličina	32
Nazivna duljina	32 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	14,5 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	12,5 Nm
Težina proizvoda	127 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno