

Spojka EAMD-56-46-14-23X27

Broj artikla: 5062229

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	14 mm
Promjer 2 prihvata	23 mm
Veličina	56
Nazivna duljina	46,5 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	151 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	38 Nm
Težina proizvoda	424 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno