


# Spojka

## EAMD-75-51-40-32X32-U

Broj artikla: 5078084

FESTO



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	40 mm
Promjer 2 prihvata	32 mm
Veličina	75
Nazivna duljina	51 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Moment tromosti mase	425 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi okretni moment	200 Nm
Težina proizvoda	741 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno