



# Motorski vod NEBM-T1G8-E-25-Q7N-LE8

Broj artikla: 5105622  
Proizvod u napuštanju

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost   |
|--|--|
| Odgovara normi   | EN 61984   |
| Identifikacija kabela                                  | Bez držača natpisne oznake   |
| Električni spoj 1, funkcija                            | Strana Fieldbus uređaja  |
| Električni spoj 1, dizajn                              | uglast   |
| Električni spoj 1, tip konektora                       | Utičnica   |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz                      | Ravno  |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja                | ITT M3   |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica                    | 10   |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice                 | 8  |
| Električni spoj 2, funkcija                            | Strana upravljačke jedinice  |
| Električni spoj 2, tip konektora                       | Kabel  |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja                | otvoreni kraj  |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica                    | 8  |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice                 | 8  |
| Područje pogonskog napona DC                           | 0 ... 630 V  |
| Opaska o radnom opsegu napona DC                       | 0 - 48 V za 0,25 mm <sup>2</sup>                                       |
| Područje pogonskog napona AC                           | 0 ... 630 V  |
| Opaska o radnom opsegu napona AC                       | 0 - 48 V za 0,25 mm <sup>2</sup>                                       |
| Strujna opteretivost kod 40°C                          | 12 A   |
| Opaska o dozvoljeno strujno opterećenje pri 40°C       | 3 A za 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Čvrstoća na udarno naprezanje                          | 4 kV   |
| Opaska o otpornost od prenapona                        | 0,5 kV za 0,25 mm <sup>2</sup>   |
| Duljina kabela   | 25 m   |
| Svojstvo vodiča  | prikladno za energetski lanac  |
| Radius savijanja, fiksna instalacija kabela            | ≥ 55 mm  |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela       | ≥ 110 mm   |
| Promjer kabela   | 11 mm  |
| Struktura kabela                                       | 4x0,75+2x(2x0,25)<br>zaslonjeno  |
| Nazivni presjek vodiča                                 | 0,25 mm <sup>2</sup><br>0,75 mm <sup>2</sup>                           |
| Krajevi žila   | Tuljak završetka žile  |
| Mehanička zaštita                                      | IP65   |
| Opaska o stupnju zaštite                               | u montiranom stanju  |
| Temperatura okoline                                    | -50 ... 90 °C  |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -40 ... 90 °C  |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)                    | prema EU-niski napon-smjernica<br>in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity)           | To UK instructions for electrical equipment<br>To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L   |
| Materijal - napomena                                   | RoHS sukladno  |
| Stupanj onečišćenja                                    | 3  |
| Material cable sheath                                  | TPE-U(PUR)   |
| Boja, kabelski plašt                                   | narančasto   |