


# Nosač ležaja LN-32

Broj artikla: 5147

FESTO

za zakretljivo pričvršćenje cilindara DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU,  
AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost  |
|--------------------------------|---|
| Veličina                       | 32  |
| Zasnovano na normi             | ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju                                      |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okoline            | -40 ... 150 °C  |
| Težina proizvoda               | 149 g   |
| Materijal - napomena           | RoHS sukladno   |
| Material mounting              | Čelik za poboljšanje  |