

Nosač ležaja LN-63

Broj artikla: 5150

FESTO

za zakretljivo pričvršćenje cilindara DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU,
AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	63
Zasnovano na normi	ISO 15552 (dosad također VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	545 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting	Lijev s kuglastim grafitom