


Operator control element VAOH-P15-H13

Broj artikla: 5196471

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	20 mm
Promjer klipa	50 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	≤ 1 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Težina proizvoda	1.350 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno