



Motorski vod NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE14

Broj artikla: 5213343

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	DIN 47100
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Učestalost priključivanja	30
Težina proizvoda	770 g
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Connection pattern F1
Električni spoj 1, broj pinova/žica	31
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	31
Električni spoj 1, tip ugradnje	Snap-in locking
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	14
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	14
Područje pogonskog napona DC	0 ... 50 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	0,5 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,25 kV
Duljina kabela	2,6 m
Svojstvo vodiča	Suitable for energy chains
Uvjeti ispitivanja kabela	Uvjeti ispitivanja na upit
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 49,5 mm
Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela	≥ 74,25 mm
Promjer kabela	9,9 mm
Odstupanje promjera kabela	± 0,2 mm
Struktura kabela	1x(6x0,35)+2x(4x0,15)
Nazivni presjek vodiča	0,35 mm ² 0,15 mm ²
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Mehanička zaštita	IP20
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-20 ... 75 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Temperatura ležaja	-25 ... 55 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	1
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kabelski plašt	crno
Material housing	PA
Boja, kućište	crno
Material electrical contact	Legura bakra, konzervirano