


# Spojni vod NEBM-H7G2-E-10-Q14N-LE2

Broj artikla: 5219208

★ Osnovni proizvodni program

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                                       |
|--|--|
| Identifikacija kabela                                  | Bez držača natpisne oznake                       |
| Električni spoj 1, funkcija                            | Strana Fieldbus uređaja                          |
| Električni spoj 1, dizajn                              | uglast   |
| Električni spoj 1, tip konektora                       | Utičnica   |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz                      | Ravno  |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja                | Connection pattern H7, coded for the motor brake |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica                    | 2  |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice                 | 2  |
| Električni spoj 2, funkcija                            | Strana upravljačke jedinice                      |
| Električni spoj 2, tip konektora                       | Kabel  |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja                | otvoreni kraj                                    |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica                    | 2  |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice                 | 2  |
| Područje pogonskog napona DC                           | 0 ... 30 V                                       |
| Područje pogonskog napona AC                           | 0 ... 30 V                                       |
| Strujna opteretivost kod 40°C                          | 5 A  |
| Čvrstoća na udarno naprezanje                          | 2 kV   |
| Duljina kabela   | 10 m   |
| Svojstvo vodiča  | Suitable for energy chains                       |
| Uvjeti ispitivanja kabela                              | Uvjeti ispitivanja na upit                       |
| Radius savijanja, fiksna instalacija kabela            | ≥ 27 mm  |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela       | ≥ 55 mm  |
| Promjer kabela   | 5,1 mm   |
| Struktura kabela                                       | 2x0,51   |
| Nazivni presjek vodiča                                 | 0,51 mm <sup>2</sup>                             |
| Nominal conductor cross section (AWG)                  | AWG20  |
| Krajevi žila   | Tuljak završetka žile                            |
| Mehanička zaštita                                      | IP20   |
| Opaska o stupnju zaštite                               | u montiranom stanju                              |
| Temperatura okoline                                    | -40 ... 80 °C                                    |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -10 ... 80 °C                                    |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)                    | in accordance with EU RoHS directive             |
| UKCA marking (see declaration of conformity)           | To UK RoHS instructions                          |
| PWIS conformity  | VDMA24364 zone III                               |
| Materijal - napomena                                   | RoHS sukladno                                    |
| Stupanj onečišćenja                                    | 3  |
| Klasa korozione otpornosti KBK                         | 0 - bez otpornosti na koroziju                   |
| Material cable sheath                                  | PVC  |
| Boja, kabelski plašt                                   | crno   |
| Material housing                                       | PA   |
| Boja, kućište  | bijelo   |
| Material insulation                                    | PVC  |