


Blok podnožja MHP2-PR10-5

Broj artikla: 525126

FESTO

za poluspoiničke ventile MHP2-...-HC/TC



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Maks. broj ventilskih mjesta | 10 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Težina proizvoda | 597 g |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče | s prolaznim provrtom sa H - profilom |
| Vrsta pričvršćenja ventila | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | M7 |
| Pneumatski priključak 3 | M7 |
| Pneumatski priključak 5 | M7 |
| Material of connecting plate | Aluminijska legura za gnečenje |