


Kabel motora NEBM-M23G15-EH-15-Q7N-R3LEG14

Broj dijela: 5251378

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61984
Oznaka linije	bez držača znaka
Težina proizvoda	5250 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Hibridna utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M23x1
Električni priključak 1, broj pinova / žica	15
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	12
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač i kabel
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	RJ45 i otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	14
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	12
Područje pogonskog napona DC	0 V...850 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...630 V
Opterećenje struje pri 40°C	11.7 A
Otpor prenapona	6 kV
Duljina kabela	15 m
Kvaliteta upravljanja	Suitable for energy chains
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	48 mm
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	90 mm
Promjer kabela	12 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,3 mm
Struktura kabela	4 x 0.75 mm ² + 1 x (2 x 0.75 mm ²) + 1 x (2 x 0.24 mm ²) + 2 x 2 x 0.15 mm ²) oklopljeni

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni presjek vodiča	0.15 mm ² 0.24 mm ² 0.75 mm ²
Krajevi žice	Čahura za kraj žice
Klasa zaštite	IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...90 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-25 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS bez halogena
Stupanj onečišćenja	1
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Siva
Materijal izolacijske čahure	PP