

# Plastična savitljiva cijev PUN-V0-12x2-GN

Broj artikla: 525449

FESTO

negorivo



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                   | Vrijednost  |
|--|---|
| Vanjski promjer                            | 12 mm   |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok    | 62 mm   |
| Unutarnji promjer                          | 8 mm  |
| Min. radijus savijanja                     | 21 mm   |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi         | -0,95 ... 10 bar                                    |
| Pogonski medij                             | filtrirani komprimirani zrak<br>Vakuum              |
| Požarni razred prema UL94                  | V0-V2   |
| Temperatura okoline                        | -35 ... 60 °C                                       |
| Dozvola                                    | TÜV   |
| Težina proizvoda prema duljini             | 0,08 kg/m   |
| Boja                                       | zeleno  |
| Uputa za boju                              | odstupanje prema standardnoj boji zbog vatrozaštite |
| Tvrdoća po Shoreu                          | D 54 +/-3   |
| Materijal - napomena                       | Bez bakra i PTFE                                    |
| Informacija o materijalu, savitljiva cijev | TPE-U(PU)   |