

Plastična savitljiva cijev PUN-V0-10X1,5-BR

Broj artikla: 525464

FESTO

negorivo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	10 mm
Radius savijanja, mjerodavan za protok	54 mm
Unutarnji promjer	7 mm
Min. radius savijanja	20 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice)
Test na vatrootpornost	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Informacija o temperaturi okoline	For unpressurised use up to 90 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,051 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 10 mm
Boja	smeđe
Uputa za boju	odstupanje prema standardnoj boji zbog vatrozaštite
Tvrdoća po Shoreu	D 54 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-U(PU)