

Plastična savitljiva cijev PAN-V0-6X1-GN

Broj artikla: 525470

FESTO

negorivo



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	8 mm
Vanjski promjer za utični priključak	6 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	30 mm
Unutarnji promjer	4 mm
Min. radijus savijanja	13 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,3 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 3 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 43,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 12 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 174 psi
Uputa za pogonski tlak	Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Mineralno ulje Water (liquid, free of ice)
Test na vatrootpornost	UL94 V-0 (plašt)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 ... 90 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,049 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 6 mm
Boja	zeleno
Tvrdoća po Shoreu	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	Poliamid 12 PVC-P