


# Plastična savitljiva cijev PAN-V0-12X1,5-GN

Broj artikla: 525473

FESTO

negorivo



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Vanjski promjer                                 | 14 mm   |
| Vanjski promjer za utični priključak            | 12 mm   |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok         | 65 mm   |
| Unutarnji promjer                               | 9 mm  |
| Min. radijus savijanja                          | 43 mm   |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,3 MPa  |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 3 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 43,5 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,2 MPa  |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi              | -0,95 ... 12 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 174 psi   |
| Uputa za pogonski tlak                          | Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C<br>Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C                      |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Mineralno ulje<br>Water (liquid, free of ice) |
| Test na vatrootpornost                          | UL94 V-0 (plašt)  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura okoline                             | -30 ... 90 °C   |
| Težina proizvoda prema duljini                  | 0,133 kg/m  |
| Pneumatski priključak                           | za utični priključak vanjski promjer 12 mm  |
| Boja  | zeleno  |
| Tvrdoća po Shoreu                               | A 72 +/-4<br>D 57 +/-3  |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno   |
| Material tubing                                 | Poliamid 12<br>PVC-P  |