


Plastična savitljiva cijev PAN-V0-6X1-BR-20

Broj artikla: 525486
Proizvod u napuštanju

FESTO

[negorivo](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi [Support Portal](#).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	8 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	30 mm
Unutarnji promjer	4 mm
Min. radijus savijanja	13 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 12 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda prema izjavi dobavljača na stranicama www.festo.com Mineralno ulje
Test na vatrootpornost	UL94 V-0 (plašt)
Temperatura okoline	-30 ... 90 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,049 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 6 mm
Boja	smeđe
Tvrdoća po Shoreu	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	Poliamid 12 PVC-P