

Plastična savitljiva cijev PAN-V0-10X1,25-BR-20

Broj artikla: 525488
Proizvod u napuštanju

FESTO

[negorivo](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi [Support Portal](#).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	12 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	56 mm
Unutarnji promjer	7,5 mm
Min. radijus savijanja	34 mm
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 12 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda prema izjavi dobavljača na stranicama www.festo.com Mineralno ulje
Test na vatrootpornost	UL94 V-0 (plašt)
Temperatura okoline	-30 ... 90 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,088 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 10 mm
Boja	smeđe
Tvrdoća po Shoreu	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	Poliamid 12 PVC-P