



Beskontaktni prekidač CRSMT-8-PS-K5-LED-24

Broj artikla: 525564

FESTO

električno, beskontaktno, PNP, za pogone s T-utorom, s kabelom, otporno na koroziju i kiseline.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za T utor
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,1 mm
Uklopno vrijeme	0,2 ms
Isklopno vrijeme	0,5 ms
Maks. uklopna frekvencija	1.000 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Maks. uklopna snaga DC	3 W
Pad napona	≤ 1,8 V
Preostala struja	≤ 0,1 mA
Otpornost na kratki spoj	da
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel 3-žilno
Duljina kabla	5 m
Material cable sheath	TPE-O
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T utoru
Težina proizvoda	60 g
Material housing	PP visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP68 IP69K
Napon izolacije	500 V
Stupanj onečišćenja	3