


# Blok podnožja VIGI-04-D-2-1/2

Broj artikla: 525571

FESTO

za ventilski blok



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	10 mm
Pogonski tlak	-0,9 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	G1/8
Priključak, upravljački zrak 14	G1/8
Pneumatski priključak 3/5 obuhvaćen	G3/4
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 4	G1/2
Pneumatski priključak 5	G3/4
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijski tlačni lijev