



# Prigušno-povratni ventil GRXA-HG-1/4-QS-6

Broj artikla: 525669  
Proizvod u napuštanju

FESTO

sa stop funkcijom i QS utičnim priključkom

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2019. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost  |
|--|---|
| Funkcija ventila   | Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna     |
| Pneumatski priključak 1                                      | QS-6  |
| Pneumatski priključak 2                                      | G1/4  |
| Način aktiviranja  | pneumatski  |
| Element namještanja  | Vijak s prorezom                                  |
| Vrsta pričvršćenja   | na uvrtnje<br>s vanjskim navojem                  |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja                | 280 l/min   |
| Tlak upravljanja   | 2 ... 10 bar                                      |
| Temperatura okoline  | -10 ... 60 °C                                     |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno                                       |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja              | 0,5 ... 10 bar                                    |
| Normalni protok u smjeru prigušenja 6 -> 0 bara              | 430 l/min   |
| Normalni protok u nepovratnom smjeru 6 -> 0 bara aktiviran   | 410 ... 470 l/min                                 |
| Normalni protok u nepovratnom smjeru 6 -> 0 bara neaktiviran | 430 ... 490 l/min                                 |
| Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru aktiviran       | 180 ... 260 l/min                                 |
| Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru neaktiviran     | 200 ... 270 l/min                                 |
| Vrijeme sklapanja isklj                                      | 44 ms   |
| Vrijeme sklapanja uklj                                       | 6 ms  |
| Pogonski medij   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                          | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura ležaja   | -10 ... 40 °C                                     |
| Temperatura medija   | -10 ... 60 °C                                     |
| Medij upravljanja  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Nazivni moment pritezanja                                    | 11 Nm   |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja                     | ± 10 %  |
| Težina proizvoda   | 58,8 g  |
| Materijal - napomena   | RoHS sukladno                                     |
| Material cover   | Aluminijska legura za gnječenje<br>eloksirano     |
| Material seals   | NBR   |
| Material hollow bolt   | Aluminijska legura za gnječenje<br>eloksirano     |
| Material release ring  | POM   |
| Material adjusting screw                                     | Mjed  |
| Material swivel fitting                                      | POM   |