


Manometar MA-40-10-R1/8-E-RG

Broj artikla: 525725

FESTO

s pokaznom jedinicom bara, podesivo crveno/zeleno područje



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Pokazno područje [bara] | 0 ... 10 bar |
| Odgovara normi | EN 837-1 |
| Nazivna veličina, manometar | 40 |
| Konstruktivna struktura | Manometar s Bourdonovom cijevi |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Pogonski medij | Inertni plinovi neutralne tekućine |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | 0 ... 10 bar |
| Operating pressure | 0 ... 145 psi |
| Faktor izmjeničnog opterećenja | 0,66 |
| Klasa točnosti mjerenja | 2,5 |
| Mehanička zaštita | IP43 |
| Temperatura medija | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Položaj priključka | Stražnja strana centrična |
| Pneumatski priključak | R1/8 |
| materijali u dodiru s medijem | Mjed |
| Material of threaded plug | Mjed |
| Material housing | ABS |
| Material screen | PMMA |
| Boja, kućište | crno |
| Težina proizvoda | 60 g |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | bez acetilena bez kisika |