


# Plastično crijevo PUN-3X0,5-SI-500

Broj dijela: 525738

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	3 mm
radijus savijanja relevantan za protok	12 mm
Unutra-Ø	2.1 mm
Min. radijus savijanja	9 mm
Informacije o aplikaciji	Na bazi TPE-U estera The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free of phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing may get damaged.
Svojstva crijeva	Suitable for energy chains
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Materijal za ispitivanje požara	UL94 HB
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda po dužini	0.0044 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 3 mm za utični utikač unutarnji Ø 2 mm
boja	srebro
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)