

# Plastična savitljiva cijev PUN-3X0,5-BL-500

Broj artikla: 525745

FESTO

izvana kalibrirano, za QS utične priključke, CN i CK navojni priključci, poliuretana (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	3 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	12 mm
Unutarnji promjer	2,1 mm
Min. radijus savijanja	9 mm
Upute za korištenje	TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Dozvola	TÜV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Test na vatrootpornost	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,0044 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 3 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 2 mm
Boja	plavo
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material tubing	TPE-U(PU)