

# Plastična savitljiva cijev PUN-4X0,75-BL-500

Broj artikla: 525746

FESTO

izvana kalibrirano, za QS utične priključke, CN i CK navojni priključci, poliuretani (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno).



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Vanjski promjer                                 | 4 mm   |
| Radius savijanja, mjerodavan za protok          | 17 mm  |
| Unutarnji promjer                               | 2,6 mm   |
| Min. radius savijanja                           | 8 mm   |
| Upute za korištenje                             | TPE-U Ester based<br>The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,7 MPa   |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 7 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 101,5 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1 MPa   |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi              | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 145 psi  |
| Dozvola   | TÜV  |
| Mjesto izdavanja certifikata                    | B 013277 0506 00   |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Test na vatrootpornost                          | UL94 HB  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura okoline                             | -35 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda prema duljini                  | 0,0089 kg/m  |
| Pneumatski priključak                           | za utični priključak vanjski promjer 4 mm<br>za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm s maticom<br>za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm  |
| Boja  | plavo  |
| Tvrdoća po Shoreu                               | D 52 +/-3  |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno  |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)  |