


# Beskontaktni prekidač SME-8F-ZS-24V-K2,5-OE

broj artikla: 525907

FESTO

električno, s Reedovim kontaktom, dvožična izvedba, za pogone sa senzorskim utorom 8, montaža odozgo, s kablom.



## Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Područje pogonskog napona DC	5 ... 30 V
Sklopni izlaz	s kontaktom, bipolarno bez funkcije LED-a
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Maks. izlazna struja	100 mA
Duljina kabla	2,5 m
Električni priključak	2-žilno Kabel
Oblik	za T utor
Otpornost na kratki spoj	ne
Princip mjerenja	magnetični Reed
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Isklopno vrijeme	0,05 ms
Uklopno vrijeme	0,6 ms
Maks. sklopna snaga DC	3 W
Pad napona	3,5 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	prema EU-EMV-smjernici
Vrsta zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Pritezni moment	0,6 Nm
Težina proizvoda	27 g
Mogućnost reprodukcije sklopne veličine	+/- 0,1 mm
Način pričvršćenja	stegnuto u T utoru
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Materijal - informacija, kućište	PA
Materijal - informacija, plašt kabla	PUR